


# zásuvka MSSD-EB-M12-24VDC-SD-EX

č. dílu: 570367

FESTO



## katalogový list

parametr	hodnota
typ upevnění	na elektromagn. ventil se středovým šroubem M2,5
elektrické připojení	3 piny úhlová zásuvka připojovací obrazec podle EN 175301-803, tvar C dle DIN EN 175301-803 čtyřhranný tvar
rozsah provozního napětí DC	0 ... 30 V
rozsah provozního napětí AC	0 ... 24 V
zatížitelnost proudem při 40°C	6 A
napěťová pevnost	0.8 kV
šroubení pro kabel	M12
přípustný průměr kabelu	4 ... 6 mm
průřez přívodu	0.25 ... 0.5 mm <sup>2</sup>
stupeň krytí	IP65 dle IEC 60529
okolní teplota	-25 ... 125 °C
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B2-L
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
stupeň znečištění	3
materiál tělesa	zesílený PA
materiál těsnění	HNBR