


obslužné zařízení FED-550

č. dílu: 570398
výběhový výrobek

FESTO

Výběhový typ. Dodáván do r. 2017. Alternativní výrobek viz portál podpory.



katalogový list

parametr	hodnota
hloubka montáže	91 mm
výška	147 mm
délka	187 mm
max. tloušťka panelu	5 mm
paměť pro uživatele	64 Mbyte
počet LED pro uživatele	1
počet funkčních tlačítek	1
hodiny reálného času	ano
seznam událostí	1,024
paměť pro recepty	32 kByte
alarmy	1,024
odchylka hodin reálného času	130 s/měsíc
počet barev	64 k
počet systémových LED	4
zobrazení	barva TFT
schopnost zobrazit	Touchscreen
velikost zobrazení	5,7"
zálohovací baterie	3 V / 270 mA Lithium
rozsah provozního napětí DC	18 ... 30 V
rozlišení displeje	1/4 VGA, 320x240 Pixel
jmenovité provozní napětí DC	24 V
příkon při jmenovitém provozním napětí	1 A
značka CE (viz prohlášení o shodě)	podle směrnice EU-EMC
skladovací teplota	-20 ... 70 °C
relativní vlhkost vzduchu	5 - 85 % nekondenzující
stupeň krytí	IP65 z čelní strany, IP20 zezadu
okolní teplota	0 ... 45 °C
povolení	c UL us - Listed (OL) RCM Mark
hmotnost výrobku	1,400 g
rozhraní AUX	Sub-D 9 pinů zásuvka
rozhraní pro tiskárnu	RS232 Sub-D 15 pinů zásuvka
PC rozhraní	RS232 Sub-D 15 pinů zásuvka
programovací rozhraní	9,6 - 38,4 kBd
PLC rozhraní	RS232

parametr	hodnota
	Sub-D 15 pinů konektor
rozhraní USB	ano
sběrnice	RJ45 10/100 MBd
typ upevnění	montáž do panelu
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
programovací software	FED Designer verze 6.09 nebo vyšší