

sensorbox SRBP-M-CA1-GR270-MS-1U-TP20

č. dílu: 570402

FESTO



katalogový list

parametr	hodnota
konstrukční tvar	úhlový
podle normy	VDI/VDE 3845 (NAMUR)
povolení	C-Tick c UL us - Recognized (OL)
značka CE (viz prohlášení o shodě)	podle směrnice EU-EMC
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
certifikováno na bezpečnostní funkce podle ISO 13849 a IEC 61508 (SIL)	do SIL 2 režim vysokých požadavků
měřená veličina	úhel kyvu
princip měření	jazyčkové relé
okolní teplota	-20 ... 80 °C
funkce spínaného prvku	spínač
opakovatelnost spínacího bodu	+/- 1 deg
max. výstupní proud	500 mA
max. spínaný výkon DC	10 VA 10 W
pokles napětí	≤ 0.2 V
odolnost zkratu	ne
odolnost přetížení	není k dispozici
výstupní signál	digitál.
rozsah provozního napětí AC	19.2 ... 28.8 V
rozsah provozního napětí DC	19.2 ... 28.8 V
proud chodu naprázdno	0 ... 10 mA
ochrana proti přepólování	pro provozní napětí
elektrické připojení	šroubovací svorka 9 pinů lze nasadit (plug-in)
max. délka vedení	30 m
šroubení pro kabel	M20
přípustný průměr kabelu	5 ... 13 mm
průřez vodičů, které lze připojit	2.5 mm ²
montážní poloha	libovol.
hmotnost výrobku	1,000 g
informace o materiálu pouzdra	hliník legovaný pro tváření
ukazatel polohy sepnutí	LED
indikace polohy	červená / zelená
rozsah nastavení zjištění úhlu	0 ... 270 deg
stupeň krytí	IP65
izolační napětí	50 V
napěťová pevnost	0.8 kV
bezpečnostní třída	III
třída odolnosti korozi KBK	3
stupeň znečištění	3