


připojovací lišta VABM-B6-E-N12-8

č. dílu: 570728

FESTO



katalogový list

| parametr | hodnota |
|--|---------------------------------------|
| rozměr rastru | 21 mm |
| max. počet ventilových pozic | 8 |
| třída odolnosti korozi KBK | 2 - mírné nároky na odolnost korozi |
| max. utahovací moment při montáži na lištu | 1.5 Nm |
| max. utahovací moment upevnění ventilů | 2 Nm |
| max. utahovací moment při montáži na stěnu | 5 Nm |
| hmotnost výrobku | 1,150 g |
| připojení pomocného řídicího tlaku 12/14 | NPT1/8-27 |
| připojení pneumatiky 1 | NPT1/2-14 |
| připojení pneumatiky 3 | NPT1/2-14 |
| upozornění k materiálu | prosté mědi a PTFE ve shodě s RoHS |
| materiál připojovací lišty | hliník legovaný pro tvárění |