



koncová deska VMPAL-EPL-SD9-IP40

č. dílu: 570777

FESTO



katalogový list

parametr	hodnota
šířka	43 mm
délka	107.3 mm
max. počet ventilových pozic	8
konstrukce ventilového terminálu	velikosti ventilů lze směřovat
maximální počet cívek ventilů	8
provozní tlak v Mpa	-0.09 ... 1 MPa
provozní tlak	-0.9 ... 10 bar
řídící tlak [Mpa]	0.3 ... 0.8 MPa
řídící tlak	3 ... 8 bar
jmenovité provozní napětí DC	24 V
třída odolnosti korozi KBK	3 - silné nároky na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B1/B2-L
stupeň krytí	IP40
upozornění ke stupni krytí	v montovaném stavu
okolní teplota	-5 ... 50 °C
hmotnost výrobku	190 g
elektrické připojení 1, funkce	vícepólový konektor
elektrické připojení 1, druh připojení	konektor
elektrické připojení 1, technika připojení	Sub-D
elektrické připojení 1, počet pinů/žil	9
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál koncové desky	hliníkový tlakový odlitek zesílený PA