


koncová deska VMPAL-EPL-CPX

č. dílu: 570783

FESTO



katalogový list

parametr	hodnota
šířka	40 mm
délka	107.3 mm
max. počet ventilových pozic	32
konstrukce ventilového terminálu	velikosti ventilů lze směřovat
maximální počet cívek ventilů	32
provozní tlak v Mpa	-0.09 ... 1 MPa
provozní tlak	-0.9 ... 10 bar
řídící tlak [Mpa]	0.3 ... 0.8 MPa
řídící tlak	3 ... 8 bar
jmenovité provozní napětí DC	24 V
třída odolnosti korozi KBK	3 - silné nároky na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B1/B2-L
stupeň krytí	IP67
upozornění ke stupni krytí	v montovaném stavu
okolní teplota	-5 ... 50 °C
hmotnost výrobku	130 g
elektrické připojení 1, funkce	průmyslová síť
elektrické připojení 1, druh připojení	konektor
elektrické připojení 1, technika připojení	intern. pro CPX
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál koncové desky	hliníkový tlakový odlitek zesílený PA