


spojovací vedení NEBS-L2G5-K-5-LE5

č. dílu: 570918

FESTO



katalogový list

parametr	hodnota
vlastnost vedení	standard
podmínky pro zkoušky vedení	odolnost střídavému ohybu podle normy Festo, podmínky zkoušky na vyžádání podmínky zkoušek na vyžádání
rozsah provozního napětí DC	0 ... 30 V
napěťová pevnost	0.8 kV
zatížitelnost proudem při 40°C	1 A
stupeň znečištění	2
stupeň krytí	IP40
okolní teplota při pohyblivém prodloužení kabelu	-5 ... 60 °C
okolní teplota	-20 ... 60 °C
elektrické připojení 1	zásuvka, hranatý tvar L2, 5 pinů
elektrické připojení 2	volné konce vodičů, 5 žil
struktura kabelu	5 x 0,14 mm ²
průměr kabelu	4.1 mm
délka kabelu	5 m
jmenovitý průřez vodiče	0.14 mm ²
barevný kód izolace vodičů	modrý hnědý šedá černý bílý
barevný plášť kabelu	šedá
upozornění k materiálu	prosté mědi a PTFE ve shodě s RoHS
informace o materiálu pouzdra	PBT
informace o materiálu izolační schránky	PP
informace o materiálu pláště kabelu	PVC