


konektor FBS-SCRJ-PP-GS

č. dílu: 571017

FESTO



katalogový list

parametr	hodnota
hmotnost výrobku	60 g
upozornění týkající se síťové sběrnice	PROFINET LWL
specifikace kabelu pro ethernet	světelný vodič vlákna z polymeru 980/1000µm průměr jednotlivých žil: 2,2 mm
přípustný průměr kabelu	6.5 ... 9.5 mm
stupeň krytí	IP65 IP67 dle IEC 60529
okolní teplota	-40 ... 70 °C
skladovací teplota	-40 ... 70 °C
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B2-L
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
třída odolnosti korozi KBK	1 - nízké požadavky na odolnost korozi
materiál tělesa	zinkový tlakový odlitek poniklováno
materiál těsnění	NBR TPE