

**hadice z plastu**  
**PAN-M-10X1,25-NT**  
č. dílu: 572089

FESTO



**katalogový list**

parametr	hodnota
vnější průměr	10 mm
poloměr ohybu relevantní průtoku	65 mm
vnitřní průměr	7.5 mm
min. poloměr ohybu	45 mm
provozní tlak závislý na teplotě	-0.95 ... 26 bar
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7::-]
okolní teplota	-60 ... 100 °C
hmotnost výrobku dle délky	0.035 kg/m
barva	přírodní
tvrdost Shore	D 65 +/-3
upozornění k materiálu	prosté mědi a PTFE ve shodě s RoHS
informace o materiálu hadice	polyamid 12