

hadice z plastu
PAN-M-12X1,5-NT
č. dílu: 572090

FESTO



katalogový list

parametr	hodnota
vnější průměr	12 mm
poloměr ohybu relevantní průtoku	70 mm
vnitřní průměr	9 mm
min. poloměr ohybu	50 mm
provozní tlak závislý na teplotě	-0.95 ... 26 bar
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7::-]
okolní teplota	-60 ... 100 °C
hmotnost výrobku dle délky	0.051 kg/m
barva	přírodní
tvrdost Shore	D 65 +/-3
upozornění k materiálu	prosté mědi a PTFE ve shodě s RoHS
informace o materiálu hadice	polyamid 12