


hadice z plastu PAN-MF-4X0,75-SW-500

č. dílu: 572091

FESTO



katalogový list

parametr	hodnota
vnější průměr	4 mm
poloměr ohybu relevantní průtoku	15 mm
vnitřní průměr	2.5 mm
min. poloměr ohybu	10 mm
odpovídá normě	DIN 73378-PA12-PHL
vlastností hadice	Suitable for energy chains
provozní tlak závislý na teplotě	-0.095 ... 3.1 MPa -0.95 ... 31 bar -13.775 ... 449.5 psi
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7::-:] minerální olej
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B2-L
okolní teplota	-60 ... 100 °C
hmotnost výrobku dle délky	0.008 kg/m
připojení pneumatiky	pro nástrčné připojení s vnějším průměrem 4 mm
barva	černý
tvrdost Shore	D 65 +/-3
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál hadice	polyamid 12