

hadice z plastu PAN-M-6X1-GN-500

č. dílu: 572094

FESTO



katalogový list

| parametr | hodnota |
|----------------------------------|---|
| vnější průměr | 6 mm |
| poloměr ohybu relevantní průtoku | 35 mm |
| vnitřní průměr | 4 mm |
| min. poloměr ohybu | 15 mm |
| provozní tlak závislý na teplotě | -0.95 ... 36 bar |
| provozní médium | stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7::-] |
| okolní teplota | -60 ... 100 °C |
| hmotnost výrobku dle délky | 0.016 kg/m |
| barva | zelená |
| tvrdost Shore | D 65 +/-3 |
| upozornění k materiálu | prosté mědi a PTFE ve shodě s RoHS |
| informace o materiálu hadice | polyamid 12 |