


zásuvka pro kabel NEFU-X24F-M12G4

č. dílu: 572226
výběhový výrobek

FESTO

Výběhový typ. Dodáván do r. 2023. Alternativní výrobek viz portál podpory.



katalogový list

parametr	hodnota
šířka	36 mm
výška	40 mm
délka	40 mm
typ upevnění	průchozí dírou
hmotnost výrobku	30 g
síťová sběrnice	zásuvka, M12x1, 4 piny, kódování A
provozní napětí DC AS-Interface	26.5 ... 31.6 V
jmenovité provozní napětí DC AS-Interface	26.5 V
provozní napětí DC silového napájení	20.4 ... 26.4 V
jmenovité provozní napětí DC silového napájení	24 V
stupeň krytí	IP65 v montovaném stavu dle IEC 60529
okolní teplota	-25 ... 75 °C
skladovací teplota	-25 ... 85 °C
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B2-L
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál tělesa	PA
materiál krytu	PA