


nátrubek pro hadice N-1-P-19

č. dílu: 572260

FESTO



katalogový list

parametr	hodnota
jmenovitá světlost	16.5 mm
typ těsnění na závitovém dřívku:	potah
montážní poloha	libovol.
konstrukční tvar	přímý tvar
velikost balení	1
provozní tlak v celém rozsahu teplot	-0.95 ... 16 bar
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7::-:]
upozornění pro provozní a ovládací médium	provoz s přimazáváním olejem je možný (v jiných režimech se vyžaduje)
třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B1/B2-L
okolní teplota	-10 ... 60 °C
hmotnost výrobku	67.6 g
připojení pneumatiky 1	vnější závit R1
připojení pneumatiky 2	pro hadici s vnitřním průměrem 19 mm
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál tělesa	eloxovaný hliník