

adaptéry
VMPAL-FSP-G1/4
č. dílu: 572381

FESTO



katalogový list

parametr	hodnota
velikost balení	10
provozní tlak v Mpa	-0.09 ... 1 MPa
provozní tlak	-0.9 ... 10 bar -13.05 ... 145 psi
třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B1/B2-L
okolní teplota	-5 ... 50 °C
hmotnost výrobku	63 g
připojení pneumatiky 1	vložka 20 mm
připojení pneumatiky 2	G1/4
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál tělesa	hliník legovaný pro tvářeni