

prvek s pevným škrčením VMPA1-FT-NW1.2-10

č. dílu: 572548

FESTO



katalogový list

| parametr | hodnota |
|--|---|
| funkce ventilu | funkce škrčení |
| připojení pneumatiky 1 | přípojovací deska |
| typ upevnění | našroubovatelný |
| normální jmenovitý průtok ve směru škrčení | 52 ... 58 l/min |
| provozní tlak | -0.9 ... 10 bar |
| okolní teplota | -5 ... 60 °C |
| jmenovitá světlost | 1.2 mm |
| montážní poloha | libovol. |
| provozní médium | stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| upozornění pro provozní a ovládací médium | provoz s přimazáváním olejem je možný (v jiných režimech se vyžaduje) |
| shoda ohledně LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| skladovací teplota | -20 ... 40 °C |
| teplota média | -5 ... 60 °C |
| hmotnost výrobku | 0.06 g |
| upozornění k materiálu | ve shodě s RoHS |
| materiál dutého šroubu | hliník legovaný pro tvárění |