

prvek s pevným škrčením VMPA1-FT-NW1.5-10

č. dílu: 572549

FESTO



katalogový list

parametr	hodnota
funkce ventilu	funkce škrčení
připojení pneumatiky 1	připojovací deska
typ upevnění	našroubovatelný
normální jmenovitý průtok ve směru škrčení	81 ... 89 l/min
provozní tlak	-0.9 ... 10 bar
okolní teplota	-5 ... 60 °C
jmenovitá světlost	1.5 mm
montážní poloha	libovol.
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:4:4]
upozornění pro provozní a ovládací médium	provoz s přimazáváním olejem je možný (v jiných režimech se vyžaduje)
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B1/B2-L
skladovací teplota	-20 ... 40 °C
teplota média	-5 ... 60 °C
hmotnost výrobku	0.05 g
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál dutého šroubu	hliník legovaný pro tvárění