



# spojovací vedení NEBS-L1G4-K-2.5-LE4

č. dílu: 572576

★ doporučené výrobky

FESTO



## katalogový list

parametr	hodnota
označení kabelů	s nosičem štítků
četnost připojení	100
hmotnost výrobku	53 g
elektrické připojení 1, funkce	strana k zařízení
elektrické připojení 1, tvar	úhlový
elektrické připojení 1, druh připojení	zásuvka
elektrické připojení 1, výstup kabelu	přímo
elektrické připojení 1, technika připojení	připojovací obrazec L1)
elektrické připojení 1, počet pinů/žil	4
elektrické připojení 1, obsazené piny/žily	4
elektrické připojení 1, druh upevnění	aretační západka
elektrické připojení 2, funkce	na straně řízení
elektrické připojení 2, druh připojení	kabel
elektrické připojení 2, technika připojení	volné konce
elektrické připojení 2, počet pinů/žil	4
elektrické připojení 2, obsazené piny/žily	4
rozsah provozního napětí DC	0 ... 30 V
zatížitelnost proudem při 40°C	1 A
napěťová pevnost	0.8 kV
délka kabelu	2.5 m
vlastnost vedení	standard
podmínky pro zkoušky vedení	podmínky zkoušek na vyžádání
poloměr ohybu, pevný přívod kabelu	≥ 13 mm
poloměr ohybu, pohyblivý přívod kabelu	≥ 42 mm
průměr kabelu	4.1 mm
tolerance průměru kabelu	± 0,2 mm
struktura kabelu	4x0,17
jmenovitý průřez vodiče	0.17 mm <sup>2</sup>
konce vodičů	prosté odstřížení
stupeň krytí	IP40
upozornění ke stupni krytí	v montovaném stavu
okolní teplota	-20 ... 60 °C
okolní teplota při pohyblivém prodloužení kabelu	-5 ... 60 °C
skladovací teplota	-20 ... 60 °C
značka CE (viz prohlášení o shodě)	podle EU-RoHS-RL
značka UKCA (viz prohlášení o shodě)	podle předpisů UK RoHS
shoda ohledně LABS	VDMA24364-zóna III
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
stupeň znečištění	2
třída odolnosti korozi KBK	4 - obzvlášť silné nároky na odolnost korozi
materiál pláště kabelu	PVC
barevný plášť kabelu	šedá
materiál tělesa	PA
barva tělesa	bílý
materiál nástrčných kontaktů	pocínovaný bronz
materiál izolačního pouzdra	PVC