



# mezideska VABF-S4-2-S

č. dílu: 573200

FESTO



## katalogový list

parametr	hodnota
stavební šířka	18 mm
podle normy	ISO 15407-2
montážní poloha	libovol.
provozní tlak v Mpa	0.3 ... 1 MPa
provozní tlak	3 ... 10 bar
značka CE (viz prohlášení o shodě)	podle směrnice EU pro nízké napětí
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:4:4]
upozornění pro provozní a ovládací médium	provoz s přímazáváním olejem je možný (v jiných režimech se vyžaduje)
třída odolnosti korozi KBK	0 - bez nároků na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B1/B2-L
stupeň krytí	IP65 NEMA 4
okolní teplota	-5 ... 50 °C
hmotnost výrobku	203.5 g
způsob upevnění při vertikální výstavbě	na řadové připojovací desce na jednotlivé připojovací desce
připojení řídicího tlaku 14	připojovací deska velikosti 18 mm podle ISO 15407-2
připojení pneumatiky 1	připojovací deska velikosti 18 mm podle ISO 15407-2
připojení pneumatiky 4	připojovací deska velikosti 18 mm podle ISO 15407-2
připojení pneumatiky 5	připojovací deska velikosti 18 mm podle ISO 15407-2
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál desky	hliník legovaný pro tvárění