

# připojovací lišta VABM-L1-10G-G18-8-GR

č. dílu: 573427

FESTO



## katalogový list

| parametr                                 | hodnota                             |
|--|-------------------------------------|
| rozměr rastru                            | 10.5 mm                             |
| montážní poloha                          | libovol.                            |
| max. počet ventilových pozic             | 8                                   |
| povolení                                 | c UL us - Recognized (OL)           |
| třída odolnosti korozi KBK               | 2 - mírné nároky na odolnost korozi |
| shoda ohledně LABS                       | VDMA24364-B1/B2-L                   |
| skladovací teplota                       | -20 ... 60 °C                       |
| hmotnost výrobku                         | 465 g                               |
| připojení pomocného řídicího tlaku 12/14 | M5                                  |
| připojení odvětrání řídicího tlaku 82/84 | M5                                  |
| připojení pneumatiky 1                   | G1/8                                |
| připojení pneumatiky 3                   | G1/8                                |
| připojení pneumatiky 5                   | G1/8                                |
| upozornění k materiálu                   | ve shodě s RoHS                     |
| materiál připojovací lišty               | hliník legovaný pro tvárění         |