

připojovací lišta VABM-L1-14W-G14-7-GR

č. dílu: 573503

FESTO



katalogový list

| parametr | hodnota |
|--|-------------------------------------|
| rozměr rastru | 16 mm |
| montážní poloha | libovol. |
| max. počet ventilových pozic | 7 |
| povolení | c UL us - Recognized (OL) |
| třída odolnosti korozi KBK | 2 - mírné nároky na odolnost korozi |
| shoda ohledně LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| klasifikace RSBP podle CD-0033 | F1a |
| třída čistoty prostředí | třída ISO 6 |
| skladovací teplota | -20 ... 60 °C |
| hmotnost výrobku | 1,142 g |
| připojení pomocného řídicího tlaku 12/14 | M5 |
| připojení odvětrání řídicího tlaku 82/84 | M5 |
| připojení pneumatiky 1 | G1/4 |
| připojení pneumatiky 2 | G1/8 |
| připojení pneumatiky 3 | G1/4 |
| připojení pneumatiky 4 | G1/8 |
| připojení pneumatiky 5 | G1/4 |
| upozornění k materiálu | ve shodě s RoHS |
| materiál připojovací lišty | hliník legovaný pro tvářeni |