

zásuvka pro připojení vícepólovým konektorem NECA-S1G9-P9-MP5

č. dílu: 573695

FESTO



katalogový list

parametr	hodnota
typ upevnění	průchozí dírou
hmotnost výrobku	60 g
elektrické připojení 1	zásuvka, Sub-D, 9 pinů
elektrické připojení 2	šroubovací svorka, 9 pinů
rozsah provozního napětí DC	21.6 ... 26.4 V
jmenovité provozní napětí DC	24 V
zatížitelnost proudem při 40°C	1 A
přípustný průměr kabelu	5 ... 10 mm
průřez přívodu	0.34 ... 1 mm ²
upozornění k průřezu připojení	0,34-0,5 mm ² s dutinkou
stupeň krytí	IP65 dle IEC 60529
okolní teplota	0 ... 50 °C
skladovací teplota	-20 ... 70 °C
relativní vlhkost vzduchu	95 % nekondenzující
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B1/B2-L
třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
materiál tělesa	zesílený PA
materiál převlečné matice	mosaz
materiál šroubů	ocel
materiál těsnění	NBR