


elektrická připojovací deska VAVE-L1-1R8-LR

č. dílu: 573920

FESTO



katalogový list

parametr	hodnota
ochrana proti přepólování	bipolárn.
přídavné funkce	zhášení jisker omezení proudu po sepnutí
indikace stavu signálu	LED
jmenovité provozní napětí DC	24 V
napěťová pevnost	0.8 kV
stupeň znečištění	3
povolení	RCM Mark
značka CE (viz prohlášení o shodě)	podle směrnice EU-EMC
značka UKCA (viz prohlášení o shodě)	podle předpisů UK pro EMV
třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B2-L
stupeň krytí	IP65
okolní teplota	-5 ... 60 °C
montážní poloha	libovol.
max. utahovací moment	0.27 Nm
hmotnost výrobku	3.2 g
elektrické připojení	3 piny/ 2 piny M8 / - konektor / zásuvka
připojení ochranného vodiče	není k dispozici
typ upevnění	na elektromagn. ventilu se samořezným šroubem
barva tělesa	černý
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál krytu	PA
materiál těsnění	EPDM
materiál tělesa	PA
materiál šroubů	zušlechťená ocel