


# připojovací lišta VABM-L1-10G-G18-16-M-GR

č. dílu: 573927

FESTO



## katalogový list

parametr	hodnota
rozměr rastru	10.5 mm
montážní poloha	libovol.
max. počet ventilových pozic	16
povolení	c UL us - Recognized (OL)
třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B1/B2-L
skladovací teplota	-20 ... 60 °C
hmotnost výrobku	737 g
připojení pomocného řídicího tlaku 12/14	M5
připojení odvětrání řídicího tlaku 82/84	M5
připojení pneumatiky 1	G1/8
připojení pneumatiky 3	G1/8
připojení pneumatiky 5	G1/8
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál připojovací lišty	hliník legovaný pro tvárění