

elektrická přípojovací deska VAVE-L1-1K9-LR

č. dílu: 573948

FESTO



katalogový list

parametr	hodnota
vlastnost vedení	pro statické použití
ochrana proti přepólování	bipolárn.
přídavné funkce	zhášení jisker omezení proudu po sepnutí
indikace stavu signálu	LED
jmenovité provozní napětí DC	24 V
napěťová pevnost	0.8 kV
stupeň znečištění	3
povolení	RCM Mark
značka CE (viz prohlášení o shodě)	podle směrnice EU-EMC
značka UKCA (viz prohlášení o shodě)	podle předpisů UK pro EMV
třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B1/B2-L
stupeň krytí	IP65
okolní teplota	-5 ... 60 °C
montážní poloha	libovol.
max. utahovací moment	0.27 Nm
min. poloměr ohybu kabelu	34 mm
hmotnost výrobku	92 g
elektrické připojení	2 píny/2 vodiče úhlová zásuvka/kabel čtyřhranný tvar/volný konec
struktura kabelu	2x0,25
průměr kabelu	3.4 mm
tolerance průměru kabelu	± 0,1 mm
délka kabelu	5 m
konce vodičů	dutinka pro vodič
připojení ochranného vodiče	není k dispozici
typ upevnění	na elektromagn. ventilu se samořezným šroubem
barva tělesa	černý
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál krytu	PA
materiál těsnění	EPDM
materiál tělesa	PA
materiál pláště kabelu	TPV
materiál šroubů	zušlechťená ocel