


# přímočarý portál DHSL-2-EGC80TB-DGSL12

č. dílu: 574504

FESTO

Pro vaši úlohu obdržíte nabídku. Klikněte prosím nahoře na symbol FAX - nabídky.



## katalogový list

parametr	hodnota
skupina	přímočarý portál 2
jmenovitá zátěž	0 ... 2 kg
pohon v ose Z	DGSL-12
druh pohonu v ose Z	pneumat.
zdvih v ose Z	0 ... 200 mm
opakovatelná přesnost v koncové poloze v ose Z	$\pm 0,01$ mm
pohon v ose Y	EGC-80-TB
druh pohonu v ose Y	elektrick. s ozubeným řemenem a vedením v kuličkách
mezipoloha v ose Y	libovol.
zdvih v ose Y	0 ... 8,500 mm
opakovatelná přesnost v koncové poloze v ose Y	$\pm 0,08$ mm
opakovatelná přesnost mezipolohy v ose Y	$\pm 0,08$ mm