



svislá napájecí deska VABF-L1-P3A3-M7

č. dílu: 574592

FESTO



katalogový list

| parametr | hodnota |
|--|---------------------------------------|
| rozměr rastru | 10.5 mm |
| max. počet ventilových pozic | 1 |
| provozní tlak v Mpa | -0.09 ... 1 MPa |
| provozní tlak | -0.9 ... 10 bar |
| povolení | RCM Mark c UL us - Recognized (OL) |
| třída odolnosti korozi KBK | 2 - mírné nároky na odolnost korozi |
| shoda ohledně LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| max. utahovací moment upevnění ventilů | 0.45 Nm |
| hmotnost výrobku | 220 g |
| připojení pneumatiky 1 | M7 |
| upozornění k materiálu | ve shodě s RoHS |
| materiál desky | hliník legovaný pro tvářeni |