


rozhraní pro síť CDPX-F-CO

č. dílu: 575301

FESTO



katalogový list

parametr	hodnota
hloubka montáže	24 mm
výška	91 mm
délka	41 mm
povolení	C-Tick c UL us - Listed (OL)
značka CE (viz prohlášení o shodě)	podle směrnice EU-EMC podle EU-RoHS-RL
značka UKCA (viz prohlášení o shodě)	podle předpisů UK pro EMV podle předpisů UK RoHS
shoda ohledně LABS	VDMA24364-zóna III
skladovací teplota	-20 ... 70 °C
relativní vlhkost vzduchu	5 - 85 % nekondenzující
stupeň krytí	IP20
okolní teplota	0 ... 50 °C
hmotnost výrobku	150 g
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
rozhraní pro síť	CANopen
rozhraní pro síť, technika připojení	konektor Sub-D 9 pinů
rozhraní pro síť, rychlost přenosu	9,6 kbit/s bis 1 Mbit/s