



otočný stůl DHTG-140-

č. dílu: 575740
výběhový výrobek

FESTO

Výběhový typ. Dodáván do r. 2023. Alternativní výrobek viz portál podpory.



katalogový list

Obecný katalogový list - jednotlivé hodnoty závisí na Vaší konfiguraci.

parametr	hodnota
velikost	140
paralelnost disku	≤ 0.04 mm
čelní házivost disku	≤ 0.02 mm
házivost disku	≤ 0.02 mm
opakovatelná přesnost úhlu kyvu	≤ 0.03 deg
tlumení	tlumič nárazu, tvrdá charakteristika, nastavitelný
montážní poloha	libovol.
provozní režim	dvojčinný
konstrukce	spojka s ozubeným věncem ozubený hřeben/pastorek nuceně vedený průběh pohybu
snímání polohy	pro indukční čidla
dělení	3 ... 24 deg
provozní tlak	4 ... 8 bar
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:4:4]
upozornění pro provozní a ovládací médium	provoz s přimazáváním olejem je možný (v jiných režimech se vyžaduje)
třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-zóna III
hladina akustického tlaku	≤ 70 dB(A)
okolní teplota	5 ... 60 °C
maximální statická axiální síla	4,000 N
max. statický klopný moment	300 Nm
max. statická radiální síla	6,000 N
max. statický tečný moment	200 Nm
teoretický točivý moment při 0,6 MPa (6 barů, 87 psi)	18.1 Nm
typ upevnění	průchozí dírou a středící dutinkou
připojení pneumatiky	vnitřní závit G1/8
materiál talíře	pozinkovaná ocel
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál dorazů	pozinkovaná ocel
materiál krytu	hliník legovaný pro tváření
materiál těsnění	NBR TPE-U(PU)
materiál tělesa	hliník legovaný pro tváření