



zarážkový válec DFSP-Q-32-25-PR-PA

č. dílu: 576119

FESTO



katalogový list

parametr	hodnota
zdvih	25 mm
průměr pístu	32 mm
tlumení	P: pružné tlumicí kroužky/desky na obou stranách
montážní poloha	libovol.
provozní režim	jednočinný tažný
konstrukce	píst pístnice s kladičkou profilová trubka pojištěný proti pootočení
snímání polohy	pro čidla
varianty	pístnice pojištěná proti pootočení
pojištění proti pootočení/vedení	zploštělá pístnice
provozní tlak v Mpa	0.12 ... 1 MPa
provozní tlak	1.2 ... 10 bar
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:4:4]
upozornění pro provozní a ovládací médium	provoz s přimazáváním olejem je možný (v jiných režimech se vyžaduje)
třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B1/B2-L
okolní teplota	-10 ... 80 °C
přípustná nárazová síla na vysunutou pístnici	2,670 N
přípustná příčná síla během chodu	485 N
max. frekvence taktu	5 Hz
typ upevnění	průchozí dírou vnitřním závitem příslušenstvím dle volby:
připojení pneumatiky	G1/8
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál spojovacího šroubu	pozinkovaná ocel
materiál krytu	hliník legovaný pro tváření eloxovaný
materiál těsnění	TPE-U(PU)
materiál pístnice	vysoce legovaná nerezová ocel
materiál kladky	pozinkovaná ocel
materiál trubky válce	hliník legovaný pro tváření hladce eloxováno