

řídící systém CMCA

č. dílu: 576335
výběhový výrobek

FESTO

Výběhový typ. Dodáván do r. 2022. Alternativní výrobek viz portál podpory.



příklad zobrazení

katalogový list

Obecný katalogový list - jednotlivé hodnoty závisí na Vaší konfiguraci.

parametr	hodnota
bezpečnostní funkce	bezpečné zastavení 1 (SS1)
úroveň vlastností (PL)	bezpečné zastavení 1 (SS1) / kategorie 4, úroveň vlastností e
frekvence sítě	50 ... 60 Hz
síťové napětí AC	230/400 V
jmenovité provozní napětí fáze	3-fáz.
povolení	RCM Mark
značka CE (viz prohlášení o shodě)	podle směrnice EU-EMC podle směrnice EU pro nízké napětí
třída odolnosti korozi KBK	0 - bez nároků na odolnost korozi
skladovací teplota	-20 ... 60 °C
relativní vlhkost vzduchu	10 - 95 % nekondenzující
okolní teplota	5 ... 40 °C
elektrické připojení	pérová svorka
upozornění k materiálu	obsahuje látky LABS ve shodě s RoHS