

připojovací blok VABM-B10-20E-N38-4-P3

č. dílu: 576455

FESTO



katalogový list

parametr	hodnota
rozměr rastru	22 mm
montážní poloha	libovol.
max. počet ventilových pozic	4
třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B1/B2-L
hmotnost výrobku	699 g
typ upevnění	průchozí dírou
připojení řídicího tlaku 12	1/8 NPT
připojení pneumatiky 1	3/8 NPT
připojení pneumatiky 3	3/8 NPT
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál připojovací lišty	hliník legovaný pro tvárění