

připojovací deska VMPAC-AP-14-B-2

č. dílu: 576575

FESTO



katalogový list

| parametr | hodnota |
|------------------------------|--|
| šířka | 32.8 mm |
| délka | 169 mm |
| rozměr rastru | 26.8 mm |
| max. počet ventilových pozic | 1 |
| provozní tlak | -0.9 ... 8 bar |
| řídící tlak | 3 ... 8 bar |
| třída odolnosti korozi KBK | 4 - obzvlášť silné nároky na odolnost korozi |
| shoda ohledně LABS | VDMA24364-B2-L |
| okolní teplota | -5 ... 50 °C |
| hmotnost výrobku | 160 g |
| připojení pneumatiky 2 | G1/4 |
| připojení pneumatiky 4 | G1/4 |
| upozornění k materiálu | ve shodě s RoHS |
| materiál tělesa | zesílený PA |