

připojovací deska VMPAC-AP-14-SP-1

č. dílu: 576576

FESTO



katalogový list

parametr	hodnota
šířka	32.8 mm
délka	169 mm
rozměr rastru	26.8 mm
max. počet ventilových pozic	1
provozní tlak	-0.9 ... 8 bar
řídící tlak	3 ... 8 bar
třída odolnosti korozi KBK	4 - obzvlášť silné nároky na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B2-L
okolní teplota	-5 ... 50 °C
hmotnost výrobku	160 g
připojení pneumatiky 1	G1/4
připojení pneumatiky 2	G1/4
připojení pneumatiky 3	G1/4
připojení pneumatiky 4	G1/4
připojení pneumatiky 5	G1/4
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál tělesa	zesílený PA