



blok dvouručního řízení ZSB-1/8-B

č. dílu: 576656

FESTO



katalogový list

parametr	hodnota
jmenovitá světlost	4 mm
typ ovládní	pneumatický
montážní poloha	libovol.
bezpečnostní funkce	dvouruční ovládní
úroveň vlastností (PL)	dvouruční ovládní/ kat. 1, úrov. vlast. c
provozní tlak v Mpa	0.4 ... 0.8 MPa
provozní tlak	4 ... 8 bar
normální jmenovitý průtok	50 l/min
značka CE (viz prohlášení o shodě)	podle směrnice EU pro stroje
značka UKCA (viz prohlášení o shodě)	podle předpisů UK pro stroje
certifikát vydavatele	IFA 1201046 Intertek UK-MCR-0080
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:4:4]
upozornění pro provozní a ovládací médium	provoz s přimazáváním olejem je možný (v jiných režimech se vyžaduje)
odolnost nárazu	nárazový test stupně 2 podle FN 942017-5 a EN 60068-2-27
třída odolnosti korozi KBK	1 - nízké požadavky na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B1/B2-L
okolní teplota	0 ... 60 °C
hmotnost výrobku	420 g
typ upevnění	průchozí dírou vnitřním závitem dle volby:
připojení pneumatiky 2	G1/8
připojení pneumatiky 3	G1/8
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál krytu	hliníkový tlakový odlitek
materiál těsnění	NBR
materiál tělesa	hliník legovaný pro tváření eloxovaný