


vidlicová koncovka SG-M10X1,25

č. dílu: 6144

★ doporučené výrobky

se šestihrannou maticí, pro kyvné upevnění válce (na straně pístnice),
dle DIN ISO 8140.

FESTO



katalogový list

parametr	hodnota
velikost	M10x1,25
odpovídá normě	DIN 71752 ISO 8140
připojení závitem	vnitřní závit M10x1,25
třída odolnosti korozi KBK	1 - nízké požadavky na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B2-L
klasifikace RSBP podle CD-0033	F1
okolní teplota	-40 ... 150 °C
hmotnost výrobku	103 g
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál čepů	ocel pozinkováno
materiál vidlice	ocel pozinkováno
materiál matice	ocel pozinkováno