

hadice z plastu PU-4-BL

č. dílu: 6204

FESTO

pro šroubení CN a CK, zvláště pružná a odolná zlomu, polyuretan (není povoleno použití při výrobě potravin).

Max. tlak je dovolen při maximální teplotě.



katalogový list

parametr	hodnota
vnější průměr	6.1 mm
poloměr ohybu relevantní průtoku	20 mm
vnitřní průměr	4 mm
provozní tlak závislý na teplotě	-0.95 ... 10 bar
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7::-:]
okolní teplota	-35 ... 60 °C
povolení	TÜV
hmotnost výrobku dle délky	0.021 kg/m
barva	modrý
tvrdost Shore	D 52 +/-3
upozornění k materiálu	prostě mědi a PTFE ve shodě s RoHS
informace o materiálu hadice	TPE-U(PU)