

uzavírací záslepka CV-PK-9-B

č. dílu: 6216

FESTO

Pro šroubení pro hadici z plastu a nástrčné koncovky.



katalogový list

parametr	hodnota
velikost balení	10
provozní tlak závislý na teplotě	-0.095 ... 1 MPa -0.95 ... 10 bar -13.775 ... 145 psi
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7::-:]
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B2-L
okolní teplota	-10 ... 80 °C
připojení pneumatiky 1	pro nátrubek s vnitřním průměrem 9 mm s maticí
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál krytky	TPE-U(PU)