


# T-šroubení s převlečnou maticí TCK-1/8-PK-6-KU

č. dílu: 6264

FESTO

[lze natočit, s těsnicí hranou, z polymeru.](#)



## katalogový list

parametr	hodnota
jmenovitá světlost	5.3 mm
typ těsnění na závitovém dříku:	těsnicí hrana
montážní poloha	libovol.
konstrukční tvar	tvar T
velikost balení	10
provozní tlak v celém rozsahu teplot	-0.095 ... 1 MPa -0.95 ... 10 bar -13.775 ... 145 psi
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:-:-]
upozornění pro provozní a ovládací médium	provoz s přimazáváním olejem je možný
třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B1/B2-L
okolní teplota	-10 ... 60 °C
připojení pneumatiky 1	vnější závit G1/8
připojení pneumatiky 2	pro hadici s vnějším průměrem 8 mm pro nátrubek s vnitřním průměrem 6 mm s maticí
materiál převlečné matice	POM
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál tělesa	POM
materiál dutého šroubu	tvárná slitina hliníku, eloxováno
materiál kyvného připojení	POM