


# L-spojka s převl. maticemi GCK-1/8-PK-6-KU

č. dílu: 6268

FESTO

z polymeru.



## katalogový list

parametr	hodnota
jmenovitá světlost	4.9 mm
montážní poloha	libovol.
konstrukční tvar	tvar L
velikost balení	10
provozní tlak v celém rozsahu teplot	-0.095 ... 1 MPa -0.95 ... 10 bar -13.775 ... 145 psi
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7::-:]
upozornění pro provozní a ovládací médium	provoz s přimazáváním olejem je možný
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B1/B2-L
okolní teplota	-10 ... 60 °C
připojení pneumatiky 1	vnější závit R1/8
připojení pneumatiky 2	pro hadici s vnějším průměrem 8 mm pro nátrubek s vnitřním průměrem 6 mm s maticí
materiál převlečné matice	POM
materiál šroubovacích čepů	POM
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS