

# vidlicová koncovka SG-M4

č. dílu: 6532

FESTO

se šestihrannou maticí, pro kyvné upevnění válce (na straně pístnice),  
dle DIN ISO 8140.



## katalogový list

parametr	hodnota
velikost	M4
podle normy	ISO 8140
odpovídá normě	DIN 71752
připojení závitem	vnitřní závit M4
třída odolnosti korozi KBK	1 - nízké požadavky na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B2-L
klasifikace RSBP podle CD-0033	F1
okolní teplota	-40 ... 150 °C
hmotnost výrobku	8 g
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál čepů	ocel pozinkováno
materiál vidlice	ocel pozinkováno
materiál matice	ocel pozinkováno