



člen A
ZK-1/8-B
 č. dílu: 6680

FESTO



katalogový list

parametr	hodnota
funkce ventilu	funkce A
připojení pneumatiky 1	G1/8
připojení pneumatiky 2	G1/8
typ upevnění	průchozí dírou
normální jmenovitý průtok	550 l/min
provozní tlak	1 ... 10 bar
okolní teplota	-10 ... 60 °C
materiál tělesa	hliník legovaný pro tváření eloxovaný
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:-:-]
jmenovitá světlost	4,5 mm
montážní poloha	libovol.
upozornění pro provozní a ovládací médium	provoz s přimazáváním olejem je možný (v jiných režimech se vyžaduje)
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B1/B2-L
teplota média	-10 ... 60 °C
hmotnost výrobku	45 g
připojení pneumatiky 3	G1/8
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál těsnění	NBR