


# člen NEBO OS-1/4-B

č. dílu: 6682

FESTO



## katalogový list

parametr	hodnota
funkce ventilu	funkce NEBO
připojení pneumatiky 1	G1/4
připojení pneumatiky 2	G1/4
typ upevnění	průchozí dírou
normální jmenovitý průtok	1,170 l/min
provozní tlak	1 ... 10 bar
okolní teplota	-10 ... 60 °C
materiál tělesa	hliník legovaný pro tvářeni
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7::-:]
jmenovitá světlost	6.5 mm
montážní poloha	libovol.
upozornění pro provozní a ovládací médium	provoz s přimazáváním olejem je možný (v jiných režimech se vyžaduje)
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B1/B2-L
teplota média	-10 ... 60 °C
hmotnost výrobku	110 g
připojení pneumatiky 3	G1/4
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál těsnění	NBR