

# hadice z plastu PCN-4-NT

č. dílu: 7134  
výběhový výrobek

FESTO

pro odpouštění kondenzátu z jednotek pro úpravu stlačeného vzduchu,  
PVC.

Výběhový typ. Dodáván do r. 2018. Alternativní výrobek viz portál podpory.



## katalogový list

parametr	hodnota
vnější průměr	6.5 mm
vnitřní průměr	4 mm
provozní tlak v celém rozsahu teplot	-0.5 ... 0.25 bar
okolní teplota	-10 ... 60 °C
hmotnost výrobku dle délky	0.025 kg/m
barva	přírodní
tvrdost Shore	76
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
informace o materiálu hadice	PVC