



# přepínač HW-6-38

č. dílu: 7199

FESTO



## katalogový list

parametr	hodnota
funkce ventilu	8/6 impulsní
normální jmenovitý průtok	180 l/min
provozní tlak	0 ... 8 bar
typ řízení	přímo
celková netěsnost	1 l/h
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B1/B2-L
jmenovitý utahovací moment	1.7 Nm
tolerance pro jmenovitý utahovací moment	± 10 %
připojení pneumatiky 1	M5
připojení pneumatiky 2	M5