


# kruhový válec DGS-25- -PPV-A

č. dílu: 7848  
výběhový výrobek

FESTO

s oboustranným, nastavitelným tlumením v konc. polohách  
Výběhový typ. Dodáván do r. 2016. Alternativní výrobek viz portál podpory.



příklad zobrazení

## katalogový list

parametr	hodnota
zdvih	10 ... 500 mm
průměr pístu	25 mm
tlumení	PPV: nastavitelné pneumatické tlumení na obou stranách
snímání polohy	pro čidla
varianty	jednostranná pístnice
provozní tlak	1 ... 12 bar
provozní režim	dvojčinný
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:4:4]
upozornění pro provozní a ovládací médium	provoz s přimazáváním olejem je možný (v jiných režimech se vyžaduje)
okolní teplota	-20 ... 80 °C
délka tlumení	16 mm
teoretická síla při 6 barech, zpětný chod	247 N
teoretická síla při 6 barech, dopředný chod	295 N
připojení pneumatiky	G1/8