



# tlakový spínač SPBA-P2R-G18-W-M12-0,25X

č. dílu: 8000033

FESTO



## katalogový list

parametr	hodnota
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
měřená veličina	relativní tlak
metoda měření	pneumaticko-elektrický převodník tlaku
provozní tlak v Mpa	-0.1 ... 1 MPa
provozní tlak	-1 ... 10 bar
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:4:4]
upozornění pro provozní a ovládací médium	provoz s přimazáváním olejem je možný
spínaný výstup	kontaktní
funkce spínání	spínací bod s pevnou hysterezí
funkce spínaného prvku	přepínač
spínací bod	0.25 bar
bod sepnutí maximálně	0.4 bar
bod vypnutí minimálně	0.05 bar
max. proud na výstupu DC	1,000 mA
minimální proud zátěže	2 mA při 24 V
odolnost zkratu	ne
rozsah provozního napětí DC	19.2 ... 30 V
ochrana proti přepólování	ne
elektrické připojení	4 piny M12x1 konektor dle EN 60947-5-2 kulatý tvar
typ upevnění	našroubovatelný
připojení pneumatiky	G1/8
hmotnost výrobku	80 g
materiál tělesa	ocel
materiál elektrického připojení	POM
možnosti nastavení	pevně nastaveno
stupeň krytí	IP65
třída odolnosti korozi KBK	0 - bez nároků na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B1/B2-L