


tlakový spínač SPBA-P2R-G18-2P-M12-0,25X

č. dílu: 8000210

FESTO



katalogový list

parametr	hodnota
značka CE (viz prohlášení o shodě)	podle směrnice EU-EMC podle směrnice EU pro stroje
značka UKCA (viz prohlášení o shodě)	podle předpisů UK pro EMV podle předpisů UK RoHS
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
měřená veličina	relativní tlak
metoda měření	tlakové čidlo s tenkou kovovou vrstvou
provozní tlak v Mpa	-0.1 ... 1 MPa
provozní tlak	-1 ... 10 bar
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:4:4]
upozornění pro provozní a ovládací médium	provoz s přimazáváním olejem je možný
spínaný výstup	2xPNP
funkce spínání	spínací bod s pevnou hysterezí
funkce spínaného prvku	antivalentní
spínací bod	0.25 bar
bod sepnutí maximálně	0.4 bar
bod vypnutí minimálně	0.05 bar
max. proud na výstupu DC	500 mA
odolnost zkratu	ano
rozsah provozního napětí DC	19.2 ... 30 V
ochrana proti přepólování	pro všechna elektrická připojení
elektrické připojení	4 piny M12x1 konektor dle EN 60947-5-2 kulatý tvar
typ upevnění	našroubovatelný
připojení pneumatiky	G1/8
hmotnost výrobku	50 g
materiál tělesa	vysoce legovaná nerezová ocel
materiál elektrického připojení	PBT
možnosti nastavení	pevně nastaveno
stupeň krytí	IP65
třída odolnosti korozi KBK	4 - obzvlášť silné nároky na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B1/B2-L