


# převodovky EMGC-40-P-G7-SEC-67

č. dílu: 8000597  
výběhový výrobek

FESTO

Výběhový typ. Dodáván do r. 2026. Alternativní výrobek viz portál podpory.



## katalogový list

parametr	hodnota
velikost příruby převodovky	40 mm
velikost příruby motoru	67 mm
torzní vůle	0.5 deg
druh převodovky	planetová převodovka
převodový poměr	7:1
max. otáčky na vstupu	6,000 1/min
provozní teplota převodovky	-20 ... 90 °C
shoda ohledně LABS	VDMA24364-zóna III
stupeň krytí	IP54
trvalý krouticí moment na výstupu	6.5 Nm
moment setrvačnosti na pohonu	0.04 kgcm <sup>2</sup>
max. točivý hnací moment	13 Nm
max. účinnost	94 %
tuhost v krutu	0.65 Nm/arcmin
hmotnost výrobku	450 g
kód rozhraní motoru, výstup	40G
kód rozhraní pro vstup motoru	67A
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS