

řídící vedení

NEBC-S1G25-K-3.2-N-LE25

č. dílu: 8001373

FESTO

připojeno na ovladač motoru, na opačné straně jsou volné konce jednotlivých vodičů



katalogový list

parametr	hodnota
elektrické připojení	25 pinů přímý konektor / volné konce vodičů Sub-D / -
délka kabelu	3.2 m
průměr kabelu	7 mm
struktura kabelu	stíněno
stupeň krytí	IP40 v montovaném stavu
značka CE (viz prohlášení o shodě)	podle EU-RoHS-RL
značka UKCA (viz prohlášení o shodě)	podle předpisů UK RoHS
shoda ohledně LABS	VDMA24364-zóna III
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
třída odolnosti korozi KBK	0 - bez nároků na odolnost korozi
barevný plášť kabelu	šedá
barva tělesa	šedá